



安全が真ん中の地球環境づくり



このカタログに掲載している商品は2011年1月1日施行の「消火器の技術上の規格を定める省令」に適合しています。

クリーンミスト

CLEANMIST

SW3DS	本体希望 小売価格(税抜)	30,000円	(リサイクル シール代別途)	薬剤容量 3.0L
SW8DS	本体希望 小売価格(税抜)	45,000円	(リサイクル シール代別途)	薬剤容量 7.5L

蓄圧式(開閉式) (ステンレス容器)

純水ベースの薬剤を採用した 安心して使用できるクリーン消火器

Medical facilities
医療施設



Computer room
コンピュータールーム



Clean room
クリーンルーム



Store
店舗



Control room
コントロールルーム



電子機器・精密機械・
クリーンルーム等を
保有する事業所

埃や塵、化学物質を
嫌い、安全性を求める
場所に推奨



SW3DS

SW8DS

Art museum
美術館



Made in Japan

宮田工業株式会社

クリーン性が高く、二次災害の影響が少ない消火薬剤を採用! 高度電子機器や精密機械の普及拡大により消火器のリスクが問題に!

消火後の二次災害が問題になっています

精密機械や電子機器が設置してある場所で消火器を使用すると、以下のようなことが問題となります。

従来から設置されている
消火器の問題点

粉末消火器

製品、部品、設備への
飛散薬剤による損害
生産設備復旧まで
生産停止

二酸化炭素消火器

窒息作用による
人への安全性
A火災(樹脂等を含む)
に不適合

ハロン消火器

オゾン層破壊による
環境問題
(1994年より生産中止)

だから…クリーンで安全性の高い「A(普通)火災」 適応消火器クリーンミストをご提案します。

1 優れた普通(A)火災消火効果

浸潤性に優れた薬剤により、通常の水に比べて高い消火力を発揮します。

2 二次災害を防止

塩類やイオンを含まない純水ベースの消火薬剤ですので、乾いた後の残渣(薬剤中の成分)がなく、周囲への悪影響がありません。

3 安全性が高い

純水に安全な浸潤剤を配合した中性薬剤ですので、人体に対する影響が非常に軽微です。

4 使用可能がひと目でわかるフラットゲージ

レバーと一体化した独自の新発想「フラットゲージ」。薄型なので転倒時の破損等を防止します。

5 サビ・キズに強いステンレス容器

軽くて操作性に優れ、インテリア性が求められる設置場所等にも適しています。

6 「RoHS指令」対応*

EUによる有害物質規制に対応し、環境にもやさしい。

*RoHS指令とは、EU(欧州連合)による電気製品・電子機器に対しての環境規制で、製造時に鉛・カドミウム・水銀・六価クロムなどを一定量以上含む製品はEU加盟国内では販売することができなくなります。



SW3DS

SW8DS

仕 様

品 名	SW3DS	SW8DS
型 式 番 号	消第23~319号	消第23~435号
能 力 単 位	A-1-C	A-2-C
使用温度範囲	0℃~+40℃	0℃~+40℃
総 質 量	約5.1kg	約12.2kg
薬 剤 容 量	3.0L	7.5L
常 用 圧 力	7.0~9.8×10 ⁻¹ MPa	7.0~9.8×10 ⁻¹ MPa
全 高	約525mm	約665mm
全 幅 (管 胴 径)	約200mm(φ127mm)	約200mm(φ180mm)
放 射 機 構	開閉式(ホース長さ約310mm)	開閉式(ホース長さ約340mm)
放 射 時 間	約28秒(於20℃)	約52秒(於20℃)
放 射 距 離	6~7m(於20℃)	6~8m(於20℃)
リサイクルシール	B	B



消火器の安全な回収とリサイクルのため廃棄時には、リサイクルシールが必要です。
リサイクルシールの価格などは営業担当にお問合せください。

△ MIYATAの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

○ 消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

- 消火器の使用期限…○設計上の標準使用期限を越えて使用されますと、経年劣化によりけが等の事故に至る恐れがあります。使用期限を経過したものはすみやかに交換してください。
- 消火器の点検…○防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行うことが必要です。
- 消火器の廃棄…○消火器本体容器に貼付してあるリサイクルシールは処分する際に必要となりますので、ほがしたり損傷したりしないでください。不用になった場合はお買い求めの販売店または弊社にお問い合わせください。

ご寿命は…

宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

お問い合わせは、宮田工業(株)お客様相談室へ

●受付時間9:00~12:00/13:00~17:00(土日・祝祭日は休み)

☎0467-85-1210

MIYATAホームページ(機器図面などが取得できます。)

<http://www.gear-m.co.jp>



宮田工業(株)は品質マネジメントシステムISO9001の認証を取得しています。
宮田工業(株)本社及び工場は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。