

安全が真ん中の地球環境づくり



このカタログに掲載している商品は2011年1月1日施行の「消火器の技術上の規格を定める省令」に適合しています。

マイトウォーター

SKW3D 本体希望 17,500円 (リサイクル シール代別途) 薬剤質量 3.0L
小売価格(税抜)

SKW6D 本体希望 22,500円 (リサイクル シール代別途) 薬剤質量 6.0L
小売価格(税抜)

SKW8D 本体希望 24,800円 (リサイクル シール代別途) 薬剤質量 8.0L
小売価格(税抜)

-20°C適応 開閉式

受注生産品

強化液の冷却作用と負触媒効果により 優れた消火力と再燃防止効果を発揮



SKW3D

SKW6D

Made in Japan



冷却作用と負触媒効果で威力を発揮

普通火災に優れた消火力で油・電気火災にもOK!

1 サビ・キズに強い

ミヤタ独自の「超硬質塗装」と床面を傷つけない「底部樹脂加工」。

2 使用可能がひと目でわかるゲージ付タイプ

上部金具と一体化したミヤタ独自の新発想「フラットゲージ」付き。

3 強化液の優れた消火力

冷却作用と負触媒効果による消炎作用を発揮。

4 読みやすい縦型の使用方法表示

各種施設の国際化に対応した英文併記。

5 「RoHS指令」対応※

EUによる有害物質規制に対応し、環境にもやさしい。

※ RoHS指令とは、EU（欧州連合）による電気製品・電子機器に対する環境規制で、製造時に鉛・カドミウム・水銀・六価クロムなどを一定量以上含む製品はEU加盟国内では販売することができなくなりました。




消火器の安全な回収とリサイクルのため廃棄時には、リサイクルシールが必要です。リサイクルシールの価格などは営業担当にお問い合わせください。



SKW3D

蓄圧状態がひと目でわかる「ゲージ」付。

ミヤタオリジナルフラットゲージ



指針がグリーンゾーン（7.0～9.8×10⁻¹MPa）にあれば適正な蓄圧状態ですので安心してご使用いただけます。指針がグリーンゾーンを外れているときは、お買い求めの販売店または弊社で点検を受けてください。

使用方法（英文併記）

<p>1. 安全栓を 引き抜く</p> <p>PULL OUT THE SAFETY RING</p>	<p>2. ホースをはずし 火元に向ける</p> <p>REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER</p>	<p>3. レバーを 強くにぎる</p> <p>SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER</p> <p>レバーをはな せば止まります</p>
---	---	--

仕様

品名	SKW3D	SKW6D	SKW8D
型式番号	消第23～120号	消第23～214号	消第23～300号
能力単位	A-1・B-1・C	A-2・B-1・C	A-3・B-1・C
使用温度範囲	-20℃～+40℃	-20℃～+40℃	-20℃～+40℃
総質量	約6.7kg	約12.3kg	約16.1kg
薬剤質量	3.0L	6.0L	8.0L
常用圧力	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa
全高	約530mm	約655mm	約660mm
全幅（管胴径）	約200mm（φ127mm）	約235mm（φ155mm）	約230mm（φ180mm）
放射機構	開閉式（ホース長さ約310mm）	開閉式（ホース長さ約400mm）	開閉式（ホース長さ約400mm）
放射時間	約30秒（於20℃）	約60秒（於20℃）	約77秒（於20℃）
放射距離	6～8m（於20℃）	6～9m（於20℃）	6～9m（於20℃）
リサイクルシール	B	B	B


⚠ MIYATAの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

○ 消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

- 消火器の使用期限…○設計上の標準使用期限を越えて使用されますと、経年劣化によりけが等の事故に至る恐れがあります。使用期限を経過したものはすみやかに交換してください。
- 消火器の点検…○防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行う必要があります。
- 消火器の廃棄…○消火器本体容器に貼付してあるリサイクルシールは処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないでください。不用になった場合はお買い求めの販売店または弊社にお問い合わせください。

ご用命は…

構造



SKW3D

マイトウォーターの消火薬剤はてんぷら油火災に優れた消火力を発揮する強化液消火薬剤を使用しています。

宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

お問い合わせは、宮田工業(株)お客様相談室へ

●受付時間9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝祭日は休み)

☎0467-85-1210

MIYATAホームページ（機器図面などが取得できます。）
<http://www.gear-m.jp>



宮田工業(株)は品質マネジメントシステム ISO9001の認証を取得しています。宮田工業(株)本社及び工場は環境マネジメントシステム ISO14001の認証を取得しています。