

TOTAL SAFETY SYSTEM





安全が真ん中の地球環境づくり



このマークのついている商品は2011年1月1日施行の「消火器の技術上の規格を定める省令」に適合しています。

粉末(ABC)消火器

業務用

CA3D	 本体 希望小売価格(税抜) 6,800 円 (リサイクルシール代別途)	薬剤質量 1.0kg
エコアンスル		
CA4ED	 本体 希望小売価格(税抜) 8,700 円 (リサイクルシール代別途)	薬剤質量 1.2kg
CA5ED	 本体 希望小売価格(税抜) 10,900 円 (リサイクルシール代別途)	薬剤質量 1.5kg
CA6ED	 本体 希望小売価格(税抜) 12,600 円 (リサイクルシール代別途)	薬剤質量 2.0kg

開放式

※2011年1月1日よりリサイクルシール代が別途必要となります。



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

手頃なサイズでハイパワー。初期消火に素速く対応。



CA3D



CA4ED



CA5ED



CA6ED



※CA3Dは除く

宮田工業株式会社

Made in Japan 

優れた信頼性の高品質消火器。

1 「OKマーク」「使用済・要点検マーク」

使用したか否かがひと目でわかります。

2 「超硬質塗装」

特殊塗装でサビ・キズから守ります。

3 読みやすい縦型の使用方法


各種施設の国際化に対応した英文併記。

4 「底部樹脂加工」「マジックホール」

サビに強く、床も傷つけません。

※CA3D、CA4EDは除く

消火器の安全な回収とリサイクルのため
廃棄時には、消火器リサイクルシールが必
要です。消火器リサイクルシールの価格な
どは営業担当にお問合せください。



CA6ED

本体希望 12,600円 (税抜)
小売価格
リサイクルシール代別途

EUによる有害物質規制[※] (RoHS指令)に対応し、環境にもやさしい

※RoHS指令とは、EU(欧州連合)による電気製品・電子機器に対する環境規制で、製造時に鉛・カドミウム・水銀・六価クロムなどを一定量以上含む製品はEU加盟国内では販売することができなくなります。



エコアンスルシリーズの特長

- 不用消火器から回収した消火薬剤を40%以上使用し、貴重な資源を循環させることにより廃棄物を削減。
- 再生薬剤として利用できない薬剤については、新しい環境を作るために植物の肥料として再利用。
- ホース、樹脂類、ラベルにはダイオキシンを発生しない素材を使用。
- グリーン購入法に適合。



※CA3Dは除く

消火器のリサイクルにご協力ください

消火器は資源として再利用できます。ご不用になった消火器を処分される場合は、必ずお求めの販売店または当社までご相談ください。



仕 様

品 名	CA3D 省令改正適応品	CA4ED 省令改正適応品	CA5ED 省令改正適応品	CA6ED 省令改正適応品
型式番号	消第23~207号	消第23~164号	消第23~208号	消第23~165号
能力単位	A-1・B-2・C	A-1・B-3・C	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
総質量	約2.1kg	約2.45kg	約3.0kg	約3.6kg
薬剤質量	1.0kg	1.2kg	1.5kg	2.0kg
ガス質量	CO ₂ 30g	CO ₂ 30g(容器記号B30)	CO ₂ 30g	CO ₂ 38g(容器記号B38)
全高	約340mm	約380mm	約415mm	約445mm
全幅(管胴径)	約140mm(φ85mm)	約200mm(φ85mm)	約200mm(φ97.4mm)	約200mm(φ97.4mm)
放射機構	開放式	開放式(ホース長さ240mm)	開放式(ホース長さ270mm)	開放式(ホース長さ270mm)
放射時間	約14秒(於20℃)	約14秒(於20℃)	約14秒(於20℃)	約15秒(於20℃)
放射距離	2~4m(於20℃)	2~5m(於20℃)	3~5m(於20℃)	3~6m(於20℃)
耐圧試験圧力値	4.05Mpa(水圧)	—	2.25Mpa(水圧)	—

△MIYATAの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

○消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

- 消火器の使用期限…○設計上の標準使用期限を越えて使用されますと経年劣化によるけ等の事故に至る恐れがあります。経過したものは速やかに交換してください。
- 消火器の点検…○防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行うことが必要です。
- 消火器の廃棄…○消火器本体容器に貼付してある「リサイクルシール」は処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないでください。不用になった場合はお買い求めの販売店または当社にお問い合わせください。

ご用命は…

宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

お問い合わせは、宮田工業(株)お客様相談室へ

●受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日は休み)

☎0467-85-1210

MIYATAホームページ(機器図面などが取得できます。)

<http://www.gear-m.co.jp>



宮田工業(株)は品質マネジメントシステム ISO9001の認証を取得しています。宮田工業(株)本社及び工場は環境マネジメントシステム ISO14001の認証を取得しています。

※製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログの表示価格は2014年4月1日現在のものです。消火器リサイクルシール代は含んでおりません。