

ECO-ANSUL エコアンスル

SA10EDD 本体希望 17,500円 (リサイクル シール代別途) 薬剤質量 3.5kg

SA20ED 本体希望 26,000円 (リサイクル シール代別途) 薬剤質量 6.0kg

-30℃適応

開閉式

※2011年1月1日よりリサイクルシール代が別途必要となります。

安全が真ん中の地球環境づくり



このマークのついている商品は2011年1月1日施行の
「消火器の技術上の規格を定める省令」に適応しています。



環境に優しい、リサイクル薬剤を使用

圧力源に地球温暖化係数ゼロの窒素ガスを使用。

普通(A)油(B)電気(C)火災にすばやく対応

蓄圧状態がひと目でわかる「ゲージ」付。

ミヤタオリジナルフラットゲージ

指針がグリーンゾーン ($7.0 \sim 9.8 \times 10^{-1} \text{MPa}$) にあれば適正な蓄圧状態ですので安心して、ご使用いただけます。指針がグリーンゾーンを外れているときは、専門業者の点検を受けてください。

省令改正 適応品

RoHS RoHS指令対応

日本製

一時停止

SA10EDD

SA20ED

宮田工業株式会社

「いざという時」の初期消火に威力を発揮

- 1 サビ・キズに強い**
ミヤタ独自の「超硬質塗装」と床面を傷つけない「底部樹脂加工」
- 2 使用可能がひと目でわかるゲージ付タイプ**
上部金具と一体化したミヤタ独自の新発想「フラットゲージ」
- 3 地球環境に配慮した窒素ガス**
圧力源に地球温暖化係数ゼロの窒素ガスを使用
- 4 読みやすい縦型の使用方法表示**
各種施設の国際化に対応した英文併記

消火器の安全な回収とリサイクルのため廃棄時には、
消火器リサイクルシールが必要です。消火器リサイクル
シールの価格などは営業担当にお問合せください。



SA10EDD
本体希望小売価格(税抜) 17,500円
リサイクルシール代別途

SA20ED
本体希望小売価格(税抜) 26,000円
リサイクルシール代別途

エコアンスルシリーズの特長

- 不用消火器から回収した消火薬剤を40%以上使用し、貴重な資源を循環させることにより廃棄物を削減。
- 再生薬剤として利用できない薬剤については、新しい環境を作るために植物の肥料として再利用。
- ホース、樹脂類、ラベルにはダイオキシンを発生しない素材を使用。
- グリーン購入法に適應。

消火器のリサイクルにご協力ください

消火器は資源として再利用できます。ご不用になった消火器を処分される場合は、必ずお求めの販売店または当社までご相談ください。




使用方法（英文併記）

- 1. 安全栓を引き抜く**
PULL OUT THE SAFETY RING
- 2. ホースをはずし火元に向ける**
REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER
- 3. レバーを強くにぎる**
SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER

仕様

品名	SA10EDD 省令改正適応品	SA20ED 省令改正適応品
型式番号	消第23~212号	消第23~163号
能力単位	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	-30℃～+40℃	-30℃～+40℃
総質量	約5.9kg	約9.8kg
薬剤質量	3.5kg	6.0kg
ガス質量	7.0～9.8×10 ⁻³ MPa(常用圧力)	7.0～9.8×10 ⁻³ MPa(常用圧力)
全高	約530mm	約655mm
全幅(管胴径)	約200mm(φ127mm)	約235mm(φ155mm)
放射機構	開閉式(ホース長さ310mm)	開閉式(ホース長さ400mm)
放射時間	約16秒(於20℃)	約25秒(於20℃)
放射距離	4～6m(於20℃)	4～6m(於20℃)

構造図



⚠ MIYATAの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

○消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

- 消火器の使用期限…○設計上の標準使用期限を越えて使用されますと経年劣化によるけ等事故に至る恐れがあります。経過したものは速やかに交換してください。
- 消火器の点検…○防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行う必要があります。
- 消火器の廃棄…○消火器本体容器に貼付してある「リサイクルシール」は処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないでください。不用になった場合はお買い求めの販売店または当社にお問い合わせください。

ご用命は…

宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

お問い合わせは、宮田工業(株)お客様相談室へ

●受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝祭日は休み)

☎0467-85-1210

MIYATAホームページ(機器図面などが取得できます。)

<http://www.gear-m.co.jp>



宮田工業(株)は品質マネジメントシステムISO9001の認証を取得しています。宮田工業(株)本社及び工場は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。