

蓄圧式粉末ABC消火器

HYPERQUEEN

ハイパークイーン


蓄圧式 粉末

EF50

EF50

本体希望
小売価格(税抜) **105,000円**
※リサイクルシール代別途

型式番号	消第27~12号
消火薬剤	粉末(ABC)20.0kg
能力単位	A-10・B-20・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃
総質量	約37.1kg
全高(全幅×脚径)(mm)	900×370×236.4
放射時間	約45秒
放射距離	5~9m
特長	ECO FLAT STOP C



使い方

- ①ホースを伸ばし安全栓を引き抜く。
- ②ロックするまで起動レバーを押す。
- ③ノズルを火元に向けノズルレバーを回し放射します。
・放射中は消火器を倒さないこと。
・炎の根元を左右に動かすようにノズルを動かして消火する。

POINT

1 移動が可能な車載式

工場や倉庫といった広い敷地内では、車輪の付いた車載式消火器が力を発揮します。過酷な火災現場で素早い対応ができるよう車輪を大型化。移動がよりスムーズに。

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています

「消火器リサイクルシール」が目印。廃棄時に費用がかかりません。

見本

消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用*がかかりません。

*リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。


車載式消火器

EFC50 / EFC100 / EFC200 / KFC50 / EF50



車輪付きなので
広い敷地内の移動も
自由自在

石油・化学・ガスその他工場、
倉庫などの大規模火災に対応



EF50

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ●国家検定合格品

日本製

ご用命は

人と地球のいのちを守る



本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階
www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ
☎ 0467-85-1210 [受付時間] 9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)

加圧式粉末ABC消火器

HYPER KING (ABC)

ハイパーキング

加圧式 粉末


EFC50

EFC50

本体希望
小売価格(税抜) **180,000円**

※リサイクルシール代別途

型式番号	消第27~1号
消火薬剤	粉末(ABC)20.0kg
能力単位	A-10・B-20・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃
総質量	約42.5kg
全高×全幅×鋼径(約/mm)	905×370×236.4
放射時間	約36秒
放射距離	6~10m
特長	EFC50 ECO STOP 受注 C



使い方

- 安全栓を引き抜く
 - 押し金具を強く押す
 - ノズルレバーを握り薬剤を放射する
- ・放射中は消火器を倒さないこと。
・炎の根元を左右に掃くように、ノズルを動かして消火する。

EFC100 / EFC200

EFC100


本体希望
小売価格(税抜) **335,000円**

※リサイクルシール代別途

型式番号	消第27~13号
消火薬剤	粉末(ABC)40.0kg
能力単位	A-10・B-20・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃
総質量	約91kg
全高×全幅×鋼径(約/mm)	1,095×485×290
放射時間	約60秒
放射距離	6~12m
特長	EFC100 ECO STOP 受注 C



EFC100



加圧式粉末BC消火器

HYPER KING (BC)

ハイパーキング

加圧式 粉末


KFC50

KFC50

本体希望
小売価格(税抜) **220,000円**

※リサイクルシール代別途

型式番号	消第27~16号
消火薬剤	粉末(K)20.0kg
能力単位	B-20・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃
総質量	約42.5kg
全高×全幅×鋼径(約/mm)	905×370×236.4
放射時間	約40秒
放射距離	6~10m
特長	STOP 受注 D



使い方

- 安全栓を引き抜く
 - 押し金具を強く押す
 - ノズルレバーを握り薬剤を放射する
- ・放射中は消火器を倒さないこと。
・炎の根元を左右に掃くように、ノズルを動かして消火する。

ECO 再生消火薬剤を40%以上使用、回収およびリサイクルシステムを持つ消火器

FLAT 見やすくスッキリしたデザインのフラットゲージが付いた蓄圧式消火器

STOP レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器

受注 発注を受けてから生産する受注生産品

C リサイクルシールC…大型消火器、移動式粉末消火設備ほか

D リサイクルシールD…パッケージ型消火設備ほか